



AX 2584.100

Крепление на столб

Состояние: 18.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2584.100 - Крепление на столб для AX, KX, AX из пластика, AX IT, настенных корпусов CS

Для надежного и удобного крепления на круглые или прямоугольные столбы.



Функции

Арт. №	AX 2584.100
Описание продукта	Для надежного и удобного крепления на круглые или прямоугольные столбы.
Технические характеристики	Для диаметра столба: Ø от 40 до 170 мм Для размера столба: □ от 50 до 150 мм
Материал	Профильные шины, прижимной профиль: Листовая сталь Стяжной хомут: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность	Mounting angle, clamp strip: Galvanic zinc-nickel, passivated
Комплект поставки	2 профильные шины, длина 600 мм 4 профиля крепления 2 стяжных хомута 4 зажимных уголка 4 самонарезающих винта M10 для монтажа на шкаф
Указание	Only suitable for enclosures up to a width of 600 mm.

Функции

Подходит для	Тип корпуса: AX KX AX пластик AX IT Настенные корпуса CS AX outdoor housing AE KL EB AX wall-mounted enclosure, 3-part
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	1,88 kg
Gross weight	1,96 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	AX крепление на столб

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTТА
-----------	------------------