### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# АХ 2584.100 Крепление на столб

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# АХ 2584.100 - Крепление на столб для АХ, КХ, АХ из пластика, АХ IT, настенных корпусов CS

Для надежного и удобного крепления на круглые или прямоугольные столбы.





#### Функции

| Арт. №                     | AX 2584.100                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Описание продукта          | Для надежного и удобного крепления на круглые или прямоугольные столбы. |
| Технические характеристики | Для диаметра столба: Ø от 40 до 170 мм                                  |
|                            | Для размера столба: 🛭 от 50 до 150 мм                                   |
| Материал                   | Профильные шины, прижимной профиль: Листовая сталь                      |
|                            | Стяжной хомут: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)                      |
| Поверхность                | Mounting angle, clamp strip: Galvanic zinc-nickel, passivated           |
| Комплект поставки          | 2 профильные шины, длина 600 мм                                         |
|                            | 4 профиля крепления                                                     |
|                            | 2 стяжных хомута                                                        |
|                            | 4 зажимных уголка                                                       |
|                            | 4 самонарезающих винта М10 для монтажа на шкаф                          |
| Указание                   | Only suitable for enclosures up to a width of 600 mm.                   |
|                            |                                                                         |

© Rittal 2025

## Функции

| Подходит для                  | Тип корпуса: АХ                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | KX                                                                                                             |
|                               | AX пластик                                                                                                     |
|                               | AX IT                                                                                                          |
|                               | Настенные корпуса CS                                                                                           |
|                               | AX outdoor housing                                                                                             |
|                               | AE                                                                                                             |
|                               | KL                                                                                                             |
|                               | EB                                                                                                             |
|                               | AX wall-mounted enclosure, 3-part                                                                              |
| Type rating согл. UL 50E      | Type 1                                                                                                         |
|                               | Type 3R                                                                                                        |
|                               | Type 4                                                                                                         |
|                               | Type 12                                                                                                        |
| Упаковка                      | 2 шт.                                                                                                          |
| Вес нетто                     | 1.88                                                                                                           |
| Gross weight                  | 1.96                                                                                                           |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 7,3 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                          |
| Note on PCF category          | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД                     | 83024900                                                                                                       |
| EAN                           | 4028177940598                                                                                                  |
| E-Number Sweden               | E3465274                                                                                                       |
| ETIM 9                        | EC002620                                                                                                       |
| ETIM 8                        | EC002620                                                                                                       |
| ECLASS 8.0                    | 27189234                                                                                                       |
|                               |                                                                                                                |

# Одобрения

| Одобрения  | UL + C-UL - FTTA |
|------------|------------------|
| - Markanna |                  |

© Rittal 2025 3