## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# ТР 2685.600 Напольные пульты

Состояние: 04.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### ТР 2685.600 - Напольные пульты Нержавеющая сталь

Напольные пульты из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), смонтированный корпус с высокой степенью защиты IP 55 в четырех вариантах ширины. Простое обращения благодаря фиксатору крышки. Замочный вкладыш с возможностью замены. Простой ввод кабеля благодаря секционной панели основания







#### Функции

Арт. №	TP 2685.600
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
	Дверь или двойная дверь и крышка пульта: нержавеющая
	сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм
	Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Корпус, дверь, крышка пульта и панели основания: шлифовка,
	зерно 400
	Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки	Корпус, сзади и по бокам закрытый
	Одно- или двустворчатая дверь спереди, со штанговым
	замком
	Крышка пульта с фиксатором и стальным поворотным замком
	в корпусе
	Замки под ключ с двойной бородкой
	Панель основания, секционная
	Монтажная панель
Размер	Ширина: 1.000 мм
	Высота: 960 мм

© Rittal 2025 2

## Функции

Размеры монтажной панели (Ш x B)	930 мм х 780 мм
Depth (top)	480 мм
Depth (bottom)	400 мм
Кол-во дверей	2
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Размер	Ширина: 1.000 мм Высота: 960 мм Depth (top): 480 мм Depth (bottom): 400 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	77.115
Gross weight	79.5
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177031395
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

## Одобрения

Одобрения	TÜV UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3