

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2694.500

Универсальные пульты TP

Состояние: 10.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TR 2694.500 - Универсальные пульта TR

Универсальные пульта TR, высокая устойчивость и степень защиты IP 55 благодаря цельному корпусу. Удобная фронтальная конфигурация, на выбор с поддоном или консолью пульта. Простой доступ благодаря отдельным дверям. Замочный вкладыш с возможностью замены.

Функции

Арт. №	TR 2694.500
Исполнение	с низкой передней дверью
Product modification	Универсальный пульт имеет новую монтажную панель от линейного распределительного шкафа VX25.
Материал	Корпус, панели основания: Листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус и дверь(и): Монтажная панель Панели основания
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 1.300 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	499 мм x 1.196 мм
Depth (top)	417,5 мм
Depth (bottom)	500 мм
IK-код	IK08
Указание	Для универсального пульта с короткой передней дверью: Для сохранения степени защиты необходимо смонтировать пульттовую консоль.

Функции

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Основной материал	Листовая сталь
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 1.300 мм Depth (top): 417,5 мм Depth (bottom): 500 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	72,2 kg
Gross weight	76 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Описание продукта	ТР универсальный пульт, ШВГ: 600x1300x500 мм, листовая сталь, с короткой передней дверью

Одобрения

Одобрения	TÜV UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK