

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TP 2695.500**

**Универсальные пульты ТР**

Состояние: 30.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TP 2695.500 - Универсальные пульты ТР

Универсальные пульты ТР, высокая устойчивость и степень защиты IP 55 благодаря цельному корпусу. Удобная фронтальная конфигурация, на выбор с поддоном или консолью пульта. Простой доступ благодаря раздельным дверям Замочный вкладыш с возможностью замены

## ФУНКЦИИ

Арт. №	TP 2695.500
Исполнение	с высокой передней дверью
Product modification	Универсальный пульт имеет новую монтажную панель от линейного распределительного шкафа VX25.
Материал	Корпус, панели основания: Листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус и дверь(и): Монтажная панель Панели основания
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 1.300 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	499 мм x 1.196 мм
Depth (top)	417,5 мм
Depth (bottom)	500 мм
IK-код	IK08
Указание	Для универсального пульта с короткой передней дверью: Для сохранения степени защиты необходимо смонтировать пультовую консоль.

# ФУНКЦИИ

Степень защиты IP согласно МЭК 60 IP 55

529

Protection category NEMA NEMA 12

Основной материал Листовая сталь

Размер Ширина: 600 мм  
Высота: 1.300 мм  
Depth (top): 417,5 мм  
Depth (bottom): 500 мм

Упаковка 1 шт.

Вес нетто 74.1

Gross weight 78

Код ТНВЭД 94032080

EAN 4028177031548

ETIM 9 EC000784

ETIM 8 EC000784

ECLASS 8.0 27180504

# Одобрения

Одобрения TÜV  
UL + C-UL (listed)

Объяснения Декларация о соответствии  
Декларация о соответствии UK