


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2731.010 Обзорное окно

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2731.010 - Обзорное окно для AX

Для монтажа на шкафу AX вместо двери и на плоских поверхностях.



Функции

| | |
|----------------------------------|---|
| Арт. № | FT 2731.010 |
| Исполнение | 30-й профиль |
| Описание продукта | Для монтажа на шкафу AX вместо двери и на плоских поверхностях. |
| Материал | Рама: Алюминий, анодированный Обзорное окно: оргстекло |
| Комплект поставки | Вкл. пластиковую ручку с предохранительным вкладышем № 3524 E |
| Степень защиты IP согл. EN 60529 | IP 54 |
| Подходит для арт. № | 1010.000 1054.000 1060.000 1360.000 |
| Подходит для | Тип корпуса: AX Ширина: = 600 мм Высота: = 600 мм |
| Размер | Ширина: 597 мм Высота: 597 мм Глубина: 36 мм |

Функции

| | |
|--|---|
| Visible area | Ширина обзорного окна: 537 мм Высота обзорного окна: 537 мм |
| Монтажная глубина компонентов (макс.) | 32 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 3,236 kg |
| Gross weight | 3,48 kg |
| Код ТНВЭД | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Описание продукта | FT обзорное окно, ШВГ: 597x597x36 мм, для шкафа AX вместо двери и для поверхностей |