

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2732.010

Обзорное окно

Состояние: 21.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2732.010 - Обзорное окно для AX

Для монтажа на шкафу AX вместо двери и на плоских поверхностях.



Функции

Арт. №	FT 2732.010
Исполнение	30-й профиль
Описание продукта	Для монтажа на шкафу AX вместо двери и на плоских поверхностях.
Материал	Рама: Алюминий, анодированный Обзорное окно: оргстекло
Комплект поставки	Вкл. пластиковую ручку с предохранительным вкладышем № 3524 E
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 54
Подходит для арт. №	1012.000 1076.000 1376.000
Подходит для	Тип корпуса: AX Ширина: = 600 мм Высота: = 760 мм
Размер	Ширина: 597 мм Высота: 757 мм Глубина: 36 мм

Функции

Visible area	Ширина обзорного окна: 537 мм Высота обзорного окна: 697 мм
Монтажная глубина компонентов (макс.)	32 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4,02 kg
Gross weight	4,04 kg
Код ТНВЭД	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Описание продукта	FT обзорное окно, ШВГ: 597x757x36 мм, для шкафа AX вместо двери и для поверхностей