Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





FT 2733.010 Обзорное окно

Состояние: 30.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FT 2733.010 - Обзорное окно для АХ

Для монтажа на шкафу АХ вместо двери и на плоских поверхностях.







Функции

FT 2733.010
30-й профиль
Для монтажа на шкафу АХ вместо двери и на плоских поверхностях.
Рама: Алюминий, анодированный Обзорное окно: оргстекло
Вкл. пластиковую ручку с предохранительным вкладышем № 3524 E
IP 54
1050.000 1350.000 1007.000
Тип корпуса: АХ Ширина: = 500 мм Высота: = 500 мм
Ширина: 497 мм Высота: 497 мм Глубина: 36 мм

© Rittal 2025

Функции

Visible area	Ширина обзорного окна: 437 мм Высота обзорного окна: 437 мм	
Монтажная глубина компонентов (макс.)	32 мм	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	2.68	
Gross weight	2.88	
Код ТНВЭД	76101000	
EAN	4028177938496	
ETIM 9	EC002527	
ETIM 8	EC002527	
ECLASS 8.0	27182204	

© Rittal 2025 3