

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2733.010 Обзорное окно

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2733.010 - Обзорное окно для AX

Для монтажа на шкафу AX вместо двери и на плоских поверхностях.



Функции

Арт. №	FT 2733.010
Исполнение	30-й профиль
Описание продукта	Для монтажа на шкафу AX вместо двери и на плоских поверхностях.
Материал	Рама: Алюминий, анодированный Обзорное окно: оргстекло
Комплект поставки	Вкл. пластиковую ручку с предохранительным вкладышем № 3524 E
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54
Подходит для арт. №	1050.000 1350.000 1007.000
Подходит для	Тип корпуса: AX Ширина: = 500 мм Высота: = 500 мм
Размер	Ширина: 497 мм Высота: 497 мм Глубина: 36 мм

Функции

Visible area	Ширина обзорного окна: 437 мм Высота обзорного окна: 437 мм
Монтажная глубина компонентов (макс.)	32 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2,68 kg
Gross weight	2,88 kg
Код ТНВЭД	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Описание продукта	FT обзорное окно, ШВГ: 497x497x36 мм, для шкафа AX вместо двери и для поверхностей