



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2735.250

## Системные окна

Состояние: 25.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2735.250 - Системные окна для VX, TS, VX SE

Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц.



## Функции

Арт. №	FT 2735.250
Исполнение	30-й профиль
Описание продукта	Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц.
Материал	Алюминиевые прессованные профили с угловыми элементами из цинкового литья под давлением и защитным стеклом.
Поверхность	Основная рама: алюминий, порошковое покрытие RAL 7035 Профиль шарниров и замка: анодированные
Value base frame	Из однослойного безопасного стекла: высокая стойкость к растворителям и царапинам, защита от статики, малая опасность ранения при разбивании. Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А и/или систему Ergoform-S (кроме В=270 мм) Шарниры с углом открытия 180°, легко навешиваются.

## Функции

Value base frame	<p>Возможность легкого привинчивания к двери благодаря выверенным размерам (трубчатая рама двери может использоваться в качестве шаблона).</p> <p>Простота регулировки по высоте.</p> <p>Укрепляет вырез в двери.</p> <p>Закрывает кромку выреза.</p> <p>Нет грязи на уплотнении, стекло защищено от выемки, при открывании грязь не попадает вовнутрь, жидкость через окно не проникает.</p> <p>Профиль рамы на высоте 30 мм или 60 мм</p>
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 54
Указание	<p>Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А и/или систему Ergoform-S (кроме В=270 мм)</p> <p>Не подходит для наружной установки</p>
Подходит для	<p>Тип корпуса: VX</p> <p>TS</p> <p>VX SE</p> <p>Ширина: = 800 мм</p>
Размер	<p>Ширина: 700 мм</p> <p>Высота: 670 мм</p> <p>Глубина: 47 мм</p>
Visible area	<p>Ширина обзорного окна: 563 мм</p> <p>Высота обзорного окна: 598 мм</p>
Монтажная глубина компонентов (макс.)	33 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	6,853 kg
Gross weight	7,214 kg
Код ТНВЭД	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

## Функции

---

Описание продукта

FT системное окно, для VX, TS, VX SE, 30-й профиль, ШВГ:  
700x670x47 мм, для Ш: 800 мм

## Одобрения

---

Сертификаты

Степень защиты