Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





FT 2735.540 - Системные окна для VX, TS, VX SE

Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц.







Функции

Арт. №	FT 2735.540
Исполнение	30-й профиль
Описание продукта	Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц.
Материал	Алюминиевые прессованные профили с угловыми элементами из цинкового литья под давлением и защитным стеклом.
Поверхность	Основная рама: алюминий, порошковое покрытие RAL 7035 Профиль шарниров и замка: анодированные
Value base frame	Из однослойного безопасного стекла: высокая стойкость к растворителям и царапинам, защита от статики, малая опасность ранения при разбивании. Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А и/или систему Ergoform-S (кроме B=270 мм) Шарниры с углом открытия 180°, легко навешиваются.

© Rittal 2025 2

Функции

Value base frame	Возможность легкого привинчивания к двери благодаря выверенным размерам (трубчатая рама двери может использоваться в качестве шаблона). Простота регулировки по высоте. Укрепляет вырез в двери. Закрывает кромку выреза. Нет грязи на уплотнении, стекло защищено от выемки, при открывании грязь не попадает вовнутрь, жидкость через окно не проникает. Профиль рамы на высоте 30 мм или 60 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54
Указание	Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А и/или систему Ergoform-S (кроме B=270 мм) Не подходит для наружной установки
Подходит для	Тип корпуса: VX TS VX SE Ширина: = 600 мм
Размер	Ширина: 500 мм Высота: 670 мм Глубина: 47 мм
Visible area	Ширина обзорного окна: 363 мм Высота обзорного окна: 598 мм
Монтажная глубина компонентов (макс.)	33 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5.368
Gross weight	5.72
Код ТНВЭД	76101000
EAN	4028177476325
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

© Rittal 2025 3

Функции

ECLASS 8.0

27182301

Одобрения

Сертификаты

Степень защиты

© Rittal 2025