



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.590

Системные окна

Состояние: 25.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.590 - Системные окна для VX, TS, VX SE

Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц.



Функции

| | |
|-------------------|--|
| Арт. № | FT 2735.590 |
| Исполнение | 30-й профиль |
| Описание продукта | Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц. |
| Материал | Алюминиевые прессованные профили с угловыми элементами из цинкового литья под давлением и защитным стеклом. |
| Поверхность | Основная рама: алюминий, порошковое покрытие RAL 7035 Профиль шарниров и замка: анодированные |
| Value base frame | Из однослойного безопасного стекла: высокая стойкость к растворителям и царапинам, защита от статики, малая опасность ранения при разбивании. Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А и/или систему Ergoform-S (кроме В=270 мм) Шарниры с углом открытия 180°, легко навешиваются. |

Функции

| | |
|---------------------------------------|---|
| Value base frame | <p>Возможность легкого привинчивания к двери благодаря выверенным размерам (трубчатая рама двери может использоваться в качестве шаблона).</p> <p>Простота регулировки по высоте.</p> <p>Укрепляет вырез в двери.</p> <p>Закрывает кромку выреза.</p> <p>Нет грязи на уплотнении, стекло защищено от выемки, при открывании грязь не попадает вовнутрь, жидкость через окно не проникает.</p> <p>Профиль рамы на высоте 30 мм или 60 мм</p> |
| Степень защиты IP согл. EN 60529 | IP 54 |
| Указание | <p>Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А и/или систему Ergoform-S (кроме В=270 мм)</p> <p>Не подходит для наружной установки</p> |
| Подходит для | <p>Тип корпуса: VX</p> <p>TS</p> <p>VX SE</p> <p>Ширина: = 800 мм</p> |
| Размер | <p>Ширина: 700 мм</p> <p>Высота: 570 мм</p> <p>Глубина: 47 мм</p> |
| Visible area | <p>Ширина обзорного окна: 563 мм</p> <p>Высота обзорного окна: 498 мм</p> |
| Монтажная глубина компонентов (макс.) | 33 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 6,105 kg |
| Gross weight | 6,426 kg |
| Код ТНВЭД | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |

Функции

Описание продукта

FT системное окно, для VX, TS, VX SE, 30-й профиль, ШВГ:
700x570x47 мм, для Ш: 800 мм

Одобрения

Сертификаты

Степень защиты