

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2736.500

Системные окна

Состояние: 13.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2736.500 - Системные окна для VX, TS, VX SE

Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц.



ФУНКЦИИ

Арт. №	FT 2736.500
Исполнение	60-й профиль
Описание продукта	Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц.
Материал	Алюминиевые прессованные профили с угловыми элементами из цинкового литья под давлением и защитным стеклом.
Поверхность	Основная рама: алюминий, порошковое покрытие RAL 7035 Профиль шарниров и замка: анодированные
Value base frame	Из однослойного безопасного стекла: высокая стойкость к растворителям и царапинам, защита от статики, малая опасность ранения при разбивании. Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А и/или систему Ergoform-S (кроме В=270 мм) Шарниры с углом открытия 180°, легко навешиваются.

ФУНКЦИИ

Value base frame	Возможность легкого привинчивания к двери благодаря выверенным размерам (трубчатая рама двери может использоваться в качестве шаблона). Простота регулировки по высоте. Укрепляет вырез в двери. Закрывает кромку выреза. Нет грязи на уплотнении, стекло защищено от выемки, при открывании грязь не попадает вовнутрь, жидкость через окно не проникает. Профиль рамы на высоте 30 мм или 60 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54
Указание	Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А и/или систему Ergoform-S (кроме В=270 мм) Не подходит для наружной установки
Подходит для	Тип корпуса: VX TS VX SE Ширина: = 800 мм
Размер	Ширина: 700 мм Высота: 670 мм Глубина: 77 мм
Visible area	Ширина обзорного окна: 563 мм Высота обзорного окна: 598 мм
Монтажная глубина компонентов (макс.)	63 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	8.03
Gross weight	8.453
Код ТНВЭД	76101000
EAN	4028177476479
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

ФУНКЦИИ

ECLASS 8.0

27182301

Одобрения

Сертификаты

Степень защиты