Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





FT 2762.010 Обзорное окно

Состояние: 19.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FT 2762.010 - Обзорное окно для AX

Для монтажа на шкафу АХ вместо двери и на плоских поверхностях.







Функции

Арт. №	FT 2762.010	
Исполнение	60-й профиль	
Описание продукта	Для монтажа на шкафу АХ вместо двери и на плоских поверхностях.	
Материал	Рама: Алюминий, анодированный Обзорное окно: оргстекло	
Комплект поставки	Вкл. пластиковую ручку с предохранительным вкладышем № 3524 E	
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54	
Подходит для арт. №	1012.000	
	1076.000	
	1376.000	
Подходит для	Тип корпуса: АХ	
	Ширина: = 600 мм	
	Высота: = 760 мм	
Размер	Ширина: 597 мм	
	Высота: 757 мм	
	Глубина: 62 мм	

© Rittal 2025

Функции

Visible area	Ширина обзорного окна: 537 мм	
	Высота обзорного окна: 697 мм	
Монтажная глубина	58 мм	
компонентов (макс.)		
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	4.482	
Gross weight	4.682	
Код ТНВЭД	76101000	
EAN	4028177938595	
ETIM 9	EC002527	
ETIM 8	EC002527	
ECLASS 8.0	27182204	

© Rittal 2025 3