


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2780.000

Крышка из оргстекла

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2780.000 - Крышка из оргстекла

Для защиты органов управления и индикации со стандартными 19" или метрическими размерами.

Функции

Арт. №	FT 2780.000
Исполнение	дюймовые
Описание продукта	С предохранительным замком, замок № 3524 E.
Материал	Рама: Алюминиевые прессованные профили с литыми под давлением уголками Обзорное окно: Оргстекло, дымчатое
Комплект поставки	Вкл. шарниры и крепежный материал. Вкл. предохранительный вкладыш № 3524 E
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 54
Размер	Ширина: 320 мм Высота: 158 мм Глубина: 47,5 мм
Visible area	Ширина обзорного окна: 280 мм Высота обзорного окна: 137,5 мм
Монтажная глубина компонентов (макс.)	43 мм
Монтажные размеры	Installation depth for components: 269,2 мм Монтажная ширина для компонентов: ½ 19"
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,937 kg
Gross weight	1,137 kg
Код ТНВЭД	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

Функции

ECLASS 8.0

27182301

Описание продукта

FT крышка из оргстекла, дюймовая, ШВГ: 320x158x47,5 мм