

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2781.000

Крышка из оргстекла

Состояние: 30.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

FT 2781.000 - Крышка из оргстекла

Для защиты органов управления и индикации со стандартными 19" или метрическими размерами.

ФУНКЦИИ

Арт. №	FT 2781.000
Исполнение	дюймовые
Описание продукта	С предохранительным замком, замок № 3524 E.
Материал	Рама: Алюминиевые прессованные профили с литыми под давлением уголками Обзорное окно: Оргстекло, дымчатое
Комплект поставки	Вкл. шарниры и крепежный материал. Вкл. предохранительный вкладыш № 3524 E
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54
Размер	Ширина: 534 мм Высота: 158 мм Глубина: 47,5 мм
Visible area	Ширина обзорного окна: 494 мм Высота обзорного окна: 137,5 мм
Монтажная глубина компонентов (макс.)	43 мм
Монтажные размеры	Installation depth for components: 482,6 мм Монтажная ширина для компонентов: 19"
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.236
Gross weight	1.436
Код ТНВЭД	39205100
EAN	4028177032231
ETIM 9	EC002527

ФУНКЦИИ

ETIM 8

EC002527

ECLASS 8.0

27182301