

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



FT 2788.000

Крышка из оргстекла

Состояние: 11.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# FT 2788.000 - Крышка из оргстекла

Для защиты органов управления и индикации со стандартными 19" или метрическими размерами.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	FT 2788.000
Исполнение	метрическая
Описание продукта	С предохранительным замком, замок № 3524 E.
Материал	Рама: Алюминиевые прессованные профили с литыми под давлением уголками Обзорное окно: Оргстекло, дымчатое
Комплект поставки	Вкл. шарниры и крепежный материал. Вкл. предохранительный вкладыш № 3524 E
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 200 мм Глубина: 47,5 мм
Visible area	Ширина обзорного окна: 560 мм Высота обзорного окна: 179,5 мм
Монтажная глубина компонентов (макс.)	43 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.517
Gross weight	1.717
Код ТНВЭД	39205100
EAN	4028177032354
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

# ФУНКЦИИ

ECLASS 8.0

27182301