


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2789.000

Крышка из оргстекла

Состояние: 10.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2789.000 - Крышка из оргстекла

Для защиты органов управления и индикации со стандартными 19" или метрическими размерами.

Функции

Арт. №	FT 2789.000
Исполнение	метрическая
Описание продукта	С предохранительным замком, замок № 3524 E.
Материал	Рама: Алюминиевые прессованные профили с литыми под давлением уголками Обзорное окно: Оргстекло, дымчатое
Комплект поставки	Вкл. шарниры и крепежный материал. Вкл. предохранительный вкладыш № 3524 E
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 54
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 400 мм Глубина: 47,5 мм
Visible area	Ширина обзорного окна: 560 мм Высота обзорного окна: 379,5 мм
Монтажная глубина компонентов (макс.)	43 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2,46 kg
Gross weight	2,68 kg
Код ТНВЭД	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

Функции

Описание продукта

FT крышка из оргстекла, метрическая, ШВГ: 600x400x47,5 мм