


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2793.560 Обзорное окно

Состояние: 22.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2793.560 - Обзорное окно Нержавеющая сталь

Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц. Материал нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304).



Функции

Арт. №	FT 2793.560
Описание продукта	В стандартном исполнении с внутренними 130° шарнирами и уплотнением по периметру.
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Вставное безопасное стекло
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 54
Указание	Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А и/или систему Ergoform-S (кроме В=270 мм)
Размер	Ширина: 522 мм Высота: 600 мм Глубина: 38 мм

Функции

Visible area	Ширина обзорного окна: 408 мм Высота обзорного окна: 543 мм
Монтажная глубина компонентов (макс.)	31 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	6,175 kg
Gross weight	6,5 kg
Код ТНВЭД	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Описание продукта	FT обзорное окно, ШВГ: 522x600x38 мм, нержавеющая сталь, 1.4301