## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## FT 2793.560 - Обзорное окно Нержавеющая сталь

Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц. Материал нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304).



## Функции

FT 2793.560
В стандартном исполнении с внутренними 130° шарнирами и уплотнением по периметру.
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Вставное безопасное стекло
Вкл. крепежный материал
IP 54
Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А и/или систему Ergoform-S (кроме B=270 мм)
Ширина: 522 мм
Высота: 600 мм Глубина: 38 мм

© Rittal 2025

## Функции

Visible area	Ширина обзорного окна: 408 мм	
	Высота обзорного окна: 543 мм	
Монтажная глубина	31 мм	
компонентов (макс.)		
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	6.175	
Gross weight	6.5	
Код ТНВЭД	76101000	
EAN	4028177149656	
ETIM 9	EC002527	
ETIM 8	EC002527	
ECLASS 8.0	27182204	

© Rittal 2025 3