

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT2793.560

Обзорное окно

Состояние: 11.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2793.560 - Обзорное окно Нержавеющая сталь

Для защиты органов управления и индикации или вырезов, защиты от попадания грязи и жидкости, а также для предотвращения доступа посторонних лиц. Материал нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304).



ФУНКЦИИ

Арт. №	FT 2793.560
Описание продукта	В стандартном исполнении с внутренними 130° шарнирами и уплотнением по периметру.
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Вставное безопасное стекло
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54
Указание	Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А и/или систему Ergoform-S (кроме В=270 мм)
Размер	Ширина: 522 мм Высота: 600 мм Глубина: 38 мм

ФУНКЦИИ

Visible area	Ширина обзорного окна: 408 мм Высота обзорного окна: 543 мм
Монтажная глубина компонентов (макс.)	31 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	6.175
Gross weight	6.5
Код ТНВЭД	76101000
EAN	4028177149656
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204