Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





FT 2796.000 Крышка из оргстекла

Состояние: 29.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FT 2796.000 - Крышка из оргстекла

Для защиты органов управления и индикации со стандартными 19" или метрическими размерами.

Функции

Арт. №	FT 2796.000
Исполнение	дюймовые
Описание продукта	С предохранительным замком, замок № 3524 Е.
Материал	Рама: Алюминиевые прессованные профили с литыми под давлением уголками Обзорное окно: Оргстекло, дымчатое
Комплект поставки	Вкл. шарниры и крепежный материал. Вкл. предохранительный вкладыш № 3524 E
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54
Размер	Ширина: 534 мм Высота: 425 мм Глубина: 47,5 мм
Visible area	Ширина обзорного окна: 494 мм Высота обзорного окна: 404,5 мм
Монтажная глубина компонентов (макс.)	43 мм
Монтажные размеры	Installation depth for components: 482,6 мм Монтажная ширина для компонентов: 19"
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.475
Gross weight	2.675
Код ТНВЭД	39205100
EAN	4028177032453
ETIM 9	EC002527

© Rittal 2025 2

Функции

ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

© Rittal 2025 3