


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2820.122**

**Угловой элемент цоколя с  
панелями цоколя, передними и  
задними, 200 мм**

Состояние: 23.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2820.122 - Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 200 мм для AX

Угловой элемент цоколя с большим проемом для оптимального доступа к местам крепления, закрывается угловой заглушкой из пластика.

## Функции

Арт. №	AX 2820.122
Описание продукта	Угловой элемент цоколя с большим проемом для оптимального доступа к местам крепления, закрывается угловой заглушкой из пластика.
Материал	Угловой элемент цоколя: листовая сталь Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь Угловая заглушка: пластик
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	4 угловых элемента, высота 200 мм 4 угловых заглушки 1 панель цоколя, передняя/задняя, 200 мм 2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм Вкл. крепежный материал
Указание	Панели цоколя, боковые для закрытия конструкции цоколя Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
Размер	Высота: 200 мм
Подходит для	Тип корпуса: AX Ширина: = 1.200 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	11,5 kg

## Функции

---

Gross weight	11,58 kg
Код ТНВЭД	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Описание продукта	АХ угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними, В: 200 мм, для Ш: 1200 мм

## Одобрения

---

Одобрения	UL + C-UL - FTТА
-----------	------------------