


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2843.160**

**ЭМС-кабельные вводы**

Состояние: 24.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2843.160 - ЭМС-кабельные вводы

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

## Функции

Арт. №	SZ 2843.160
Исполнение	Кабельные гермовводы, метрические
Описание продукта	Можно прервать изоляцию кабеля как в месте контакта, так и полностью удалить ее внутри шкафа. Экранирование кабеля в шкафу не будет повреждено. Контргайка сама врезается в окраску при установке в окрашенную поверхность, образуя электропроводящее соединение.
Материал	Латунь Уплотнение: CR/NBR
Поверхность	Никелированная
Указание	Минимальный диаметр экрана = диаметр кабеля минус оболочка кабеля
Мин. диаметр кабеля	4,5 мм
Макс. диаметр кабеля мм	10 мм
Protection category IP 69K	IP 69K
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 68
Диаметр экрана (мин.)	3 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 4X
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0,15 kg
Gross weight	0,157 kg
Код ТНВЭД	74198090
ETIM 9	EC000441

## Функции

---

ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Описание продукта	SZ ЭМС-кабельные вводы, метрические, размер: M16

---

## Одобрения

---

Одобрения	UR + C-UR (recognized) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

---