
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2843.160 ЭМС-кабельные вводы

Состояние: 24.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 2843.160 - ЭМС-кабельные вводы

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

Функции

Арт. №	SZ 2843.160
Исполнение	Кабельные гермовводы, метрические
Описание продукта	Можно прервать изоляцию кабеля как в месте контакта, так и полностью удалить ее внутри шкафа. Экранирование кабеля в шкафу не будет повреждено. Контргайка сама врезается в окраску при установке в окрашенную поверхность, образуя электропроводящее соединение.
Материал	Латунь Уплотнение: CR/NBR
Поверхность	Никелированная
Указание	Минимальный диаметр экрана = диаметр кабеля минус оболочка кабеля
Мин. диаметр кабеля	4,5 мм
Макс. диаметр кабеля мм	10 мм
Protection category IP69K	IP 69K
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 68
Диаметр экрана (мин.)	3 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 4X
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0.15
Gross weight	0.157
Код ТНВЭД	74198090
EAN	4028177232808

© Rittal 2025

Функции

E-Number Sweden	E1703716
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3