
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2843.200 ЭМС-кабельные вводы

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 2843.200 - ЭМС-кабельные вводы

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

Функции

Арт. №	SZ 2843.200
Исполнение	Кабельные гермовводы, метрические
Описание продукта	Можно прервать изоляцию кабеля как в месте контакта, так и полностью удалить ее внутри шкафа. Экранирование кабеля в шкафу не будет повреждено. Контргайка сама врезается в окраску при установке в окрашенную поверхность, образуя электропроводящее соединение.
Материал	Латунь Уплотнение: CR/NBR
Поверхность	Никелированная
Указание	Минимальный диаметр экрана = диаметр кабеля минус оболочка кабеля
Мин. диаметр кабеля	6 мм
Макс. диаметр кабеля мм	12 мм
Protection category IP69K	IP 69K
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 68
Диаметр экрана (мин.)	5 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0.17
Gross weight	0.2

© Rittal 2025

Функции

Код ТНВЭД	74198090
EAN	4028177247031
E-Number Sweden	E1703717
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3