## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# SZ 2843.250 ЭМС-кабельные вводы

Состояние: 13.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### SZ 2843.250 - ЭМС-кабельные вводы

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

#### Функции

Арт. №	SZ 2843.250
Исполнение	Кабельные гермовводы, метрические
Описание продукта	Можно прервать изоляцию кабеля как в месте контакта, так и полностью удалить ее внутри шкафа. Экранирование кабеля в шкафу не будет повреждено. Контргайка сама врезается в окраску при установке в окрашенную поверхность, образуя электропроводящее соединение.
Материал	Латунь Уплотнение: CR/NBR
Поверхность	Никелированная
Указание	Минимальный диаметр экрана = диаметр кабеля минус оболочка кабеля
Мин. диаметр кабеля	11 мм
Макс. диаметр кабеля мм	17 мм
Protection category IP69K	IP 69K
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 68
Диаметр экрана (мин.)	8 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0.28
Gross weight	0.3

© Rittal 2025

### Функции

Код ТНВЭД	74198090
EAN	4028177233669
E-Number Sweden	E1703718
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3