


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SO 2890.000

Регулировочные ножки

Состояние: 04.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SO 2890.000 - Регулировочные ножки для цоколя TS и цоколя в сборе из нержавеющей стали

Для монтажа непосредственно под цоколем TS и цоколем в сборе. Для беспрепятственного доступа, например, для чистки пола и выравнивания неровностей пола.

Функции

Арт. №	SO 2890.000
Описание продукта	Для монтажа непосредственно под цоколем TS и цоколем в сборе. Для беспрепятственного доступа, например, для чистки пола и выравнивания неровностей пола.
Преимущества	Неограниченный доступ, например, при мойке основания Для установки стойки при наличии неровностей пола
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Возможности монтажа	Для монтажа непосредственно под цоколем TS и цоколем в сборе
Макс. нагрузка (статическая) на элемент	400 кг
Размер	Резьба: M16
Диапазон регулировки	45 - 120 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	2,4 kg
Gross weight	2,74 kg
Код ТНВЭД	73181900
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Описание продукта	SO регулировочная ножка, для TS, цоколя в сборе, резьба M16, нержавеющая сталь, 1.4301