


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2899.200

Ступенчатый кабельный ввод

Состояние: 02.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2899.200 - Ступенчатый кабельный ввод Для толщины стенок от 1,5 до 4,5 мм

Для ввода кабеля срезается нужная ступень в соответствии с диаметром кабеля.



Функции

| | |
|-----------------------------------|--|
| Арт. № | SZ 2899.200 |
| Описание продукта | Для ввода кабеля срезается нужная ступень в соответствии с диаметром кабеля. |
| Области применения | Для толщины стенок от 1,5 до 4,5 мм |
| Материал | Вводная трубка: термопластичный эластополимер |
| Размер | Резьба: M20 |
| Для толщины стенки (макс.) | 1,5 - 4,5 мм |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 54 при корректном вводе кабеля |
| Для Ø провода | 5 - 16 мм |
| Упаковка | 100 шт. |
| Вес нетто | 0,2 kg |
| Gross weight | 0,252 kg |
| Код ТНВЭД | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000879 |
| ETIM 8 | EC000879 |
| ECLASS 8.0 | 27069216 |

Функции

Описание продукта

SZ ступенчатый кабельный ввод, для толщины стенки от 1,5 до 4,5 мм, для отверстия M20, область уплотнения: 5-16 мм