Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2899.320 Ступенчатый кабельный ввод

Состояние: 19.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 2899.320 - Ступенчатый кабельный ввод Для толщины стенок от 1,5 до 4,5 мм

Для ввода кабеля срезается нужная ступень в соответствии с диаметром кабеля.



Функции

Арт. №	SZ 2899.320
Описание продукта	Для ввода кабеля срезается нужная ступень в соответствии с диаметром кабеля.
Области применения	Для толщины стенок от 1,5 до 4,5 мм
Материал	Вводная трубка: термопластичный эластополимер
Размер	Резьба: М32
Для толщины стенки (макс.)	1,5 - 4,5 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 54 при корректном вводе кабеля
Для Ø провода	13 - 26,5 мм
Упаковка	25 шт.
Вес нетто	0.1
Gross weight	0.144
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177389625
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879

© Rittal 2025

Функции

ECLASS 8.0

27069216

© Rittal 2025 3