


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2899.320

Ступенчатый кабельный ввод

Состояние: 25.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2899.320 - Ступенчатый кабельный ввод Для толщины стенок от 1,5 до 4,5 мм

Для ввода кабеля срезается нужная ступень в соответствии с диаметром кабеля.



Функции

Арт. №	SZ 2899.320
Описание продукта	Для ввода кабеля срезается нужная ступень в соответствии с диаметром кабеля.
Области применения	Для толщины стенок от 1,5 до 4,5 мм
Материал	Вводная трубка: термопластичный эластополимер
Размер	Резьба: M32
Для толщины стенки (макс.)	1,5 - 4,5 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 54 при корректном вводе кабеля
Для Ø провода	13 - 26,5 мм
Упаковка	25 шт.
Вес нетто	0,1 kg
Gross weight	0,144 kg
Код THBЭД	39269097
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216

Функции

Описание продукта

SZ ступенчатый кабельный ввод, для толщины стенки от 1,5 до 4,5 мм, для отверстия M32, область уплотнения: 13-26,5 мм