## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 3031.000 Опорный изолятор

Состояние: 01.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## SV 3031.000 - Опорный изолятор

Для реализации шинных систем с любыми расстояниями между центрами шин, для сборки изолированных шин PE или PEN.

#### Функции

Арт. №	SV 3031.000
Описание продукта	Для реализации шинных систем с любыми расстояниями между центрами шин, а также для надстройки шин PE или PEN
Материал	Термореактивный полиэстер (ненасыщенная полиэфирная смола)
Размер	Резьба: М10
Bending strength	6 kN
Torsional strength	75 Nm
Tensile strength	12 kN
Размер	Высота: 40 мм
Упаковка	6 шт.
Вес нетто	0.444
Gross weight	0.56
Код ТНВЭД	85469010
EAN	4028177035270
ETIM 9	EC002357
ETIM 8	EC002357
ECLASS 8.0	23119201

### Одобрения

© Rittal 2025

## Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3