


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3031.000**

**Опорный изолятор**

Состояние: 06.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3031.000 - Опорный изолятор

Для реализации шинных систем с любыми расстояниями между центрами шин, для сборки изолированных шин PE или PEN.

## Функции

Арт. №	SV 3031.000
Описание продукта	Для реализации шинных систем с любыми расстояниями между центрами шин, а также для надстройки шин PE или PEN.
Материал	Термореактивный полиэстер (ненасыщенная полиэфирная смола)
Размер	Резьба: M10
Bending strength	6 kN
Torsional strength	75 Nm
Tensile strength	12 kN
Размер	Высота: 40 мм
Упаковка	6 шт.
Вес нетто	0,444 kg
Gross weight	0,56 kg
Код ТНВЭД	85469010
ETIM 9	EC002357
ETIM 8	EC002357
ECLASS 8.0	23119201
Описание продукта	SV опорный изолятор, В: 40 мм, резьба M10

## Одобрения

# Одобрения

---

Обяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK