


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3031.000

Опорный изолятор

Состояние: 15.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3031.000 - Опорный изолятор

Для реализации шинных систем с любыми расстояниями между центрами шин, для сборки изолированных шин PE или PEN.

Функции

Арт. №	SV 3031.000
Описание продукта	Для реализации шинных систем с любыми расстояниями между центрами шин, а также для надстройки шин PE или PEN.
Материал	Термореактивный полиэстер (ненасыщенная полиэфирная смола)
Размер	Резьба: M10
Bending strength	6 kN
Torsional strength	75 Nm
Tensile strength	12 kN
Размер	Высота: 40 мм
Упаковка	6 шт.
Вес нетто	0.444
Gross weight	0.56
Код ТНВЭД	85469010
EAN	4028177035270
ETIM 9	EC002357
ETIM 8	EC002357
ECLASS 8.0	23119201

Одобрения

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK