Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 3032.000 Опорный изолятор

Состояние: 01.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 3032.000 - Опорный изолятор

Для реализации шинных систем с любыми расстояниями между центрами шин, для сборки изолированных шин PE или PEN.

Функции

Арт. №	SV 3032.000
Описание продукта	Для реализации шинных систем с любыми расстояниями между центрами шин, а также для надстройки шин PE или PEN
Материал	Термореактивный полиэстер (ненасыщенная полиэфирная смола)
Размер	Резьба: М10
Bending strength	6 kN
Torsional strength	90 Nm
Tensile strength	13 kN
Размер	Высота: 50 мм
Упаковка	6 шт.
Вес нетто	0.894
Gross weight	1.101
Код ТНВЭД	85469010
EAN	4028177035287
ETIM 9	EC002357
ETIM 8	EC002357
ECLASS 8.0	23119201

Одобрения

© Rittal 2025

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3