


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3105.310

# Обогреватель распределительного шкафа

Состояние: 02.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3105.310 - Обогреватель распределительного шкафа без вентилятора

Обогреватели распределительных шкафов для регулировки относительной влажности воздуха предупреждают падение температуры ниже точки росы и выпадение конденсата в шкафу. Избегается ущерб ввиду коррозии или электрического короткого замыкания. Исполнение без вентилятора. Длительная мощность обогрева 10 – 150 Вт.



## Функции

|                   |  |
|-------------------|--|
| Арт. №            | SK 3105.310  |
| Описание продукта | Обогреватели распределительных шкафов для регулировки относительной влажности воздуха предупреждают падение температуры ниже точки росы и выпадение конденсата в шкафу. Избегается ущерб ввиду коррозии или электрического короткого замыкания.  |
| Материал          | Алюминий, анодированный  |
| Комплект поставки | РТС-обогреватель<br>Клемма быстрого подключения<br>Крепежный материал  |
| Указание          | Для точной регулировки температуры в распределительном шкафу рекомендуется термостат<br>В целях предотвращения образования конденсата, для регулировки обогрева рекомендуется использовать гигростат<br>Равномерное распределение тепла в крупногабаритных шкафах достигается при помощи установки нескольких обогревателей меньшей мощности |

## Функции

|  |  |
|--|--|
| Указание к арт. №                      | An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request.<br>Другие напряжения по запросу. Возможны технические изменения. |
| Длительная мощность обогрева при 10 °C | 8 Вт - 10 Вт   |
| Номинальное рабочее напряжение         | 110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц   |
| Размер                                 | Ширина: 45 мм<br>Высота: 120 мм<br>Глубина: 46 мм  |
| Входной предохранитель                 | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 А   |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529      | IP 20  |
| Класс защиты                           | II (с защитной изоляцией)  |
| Диапазон рабочих температур            | -33 °C...65 °C   |
| Упаковка                               | 1 шт.  |
| Вес нетто                              | 0,202 kg   |
| Gross weight                           | 0,219 kg   |
| Код ТНВЭД                              | 85162999   |
| ETIM 9                                 | EC000737   |
| ETIM 8                                 | EC000737   |
| ECLASS 8.0                             | 27180710   |
| Описание продукта                      | SK обогреватель, без вентилятора, 8-10 Вт, 110-240 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 45 x 120 x 46 мм  |

## Одобрения

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Одобрения | CSA<br>UR + C-UR (recognized) |
|-----------|-------------------------------|

# Одобрения

---

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK