### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3105.330 Обогреватель распределительного шкафа


Состояние: 03.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




## SK 3105.330 - Обогреватель распределительного шкафа без вентилятора

Обогреватели распределительных шкафов для регулировки относительной влажности воздуха предупреждают падение температуры ниже точки росы и выпадение конденсата в шкафу. Избегается ущерб ввиду коррозии или электрического короткого замыкания. Исполнение без вентилятора. Длительная мощность обогрева 10 – 150 Вт.







#### Функции

Арт. №	SK 3105.330
Описание продукта	Обогреватели распределительных шкафов для регулировки
	относительной влажности воздуха предупреждают падение
	температуры ниже точки росы и выпадение конденсата в
	шкафу. Избегается ущерб ввиду коррозии или электрического
	короткого замыкания.
Материал	Алюминий, анодированный
Комплект поставки	РТС-обогреватель
	Клемма быстрого подключения
	Крепежный материал
Указание	Для точной регулировки температуры в распределительном
	шкафу рекомендуется термостат
	В целях предотвращения образования конденсата, для
	регулировки обогрева рекомендуется использовать гигростат
	Равномерное распределение тепла в крупногабаритных
	шкафах достигается при помощи установки нескольких
	обогревателей меньшей мощности

© Rittal 2025 2

## Функции

An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request. Другие напряжения по запросу. Возможны технические изменения.
23 Вт - 30 Вт
110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Ширина: 64 мм Высота: 155 мм Глубина: 56 мм
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 А
IP 20
II (с защитной изоляцией)
-33 °C65 °C
1 шт.
0.331
0.395
85162999
4028177638631
E3404352
EC000737
EC000737
27180710

## Одобрения

© Rittal 2025 3

## Одобрения

Одобрения	CSA UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025