


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.330

Обогреватель распределительного шкафа

Состояние: 25.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.330 - Обогреватель распределительного шкафа без вентилятора

Обогреватели распределительных шкафов для регулировки относительной влажности воздуха предупреждают падение температуры ниже точки росы и выпадение конденсата в шкафу. Избегается ущерб ввиду коррозии или электрического короткого замыкания. Исполнение без вентилятора. Длительная мощность обогрева 10 – 150 Вт.



Функции

Арт. №	SK 3105.330
Описание продукта	Обогреватели распределительных шкафов для регулировки относительной влажности воздуха предупреждают падение температуры ниже точки росы и выпадение конденсата в шкафу. Избегается ущерб ввиду коррозии или электрического короткого замыкания.
Материал	Алюминий, анодированный
Комплект поставки	РТС-обогреватель Клемма быстрого подключения Крепежный материал
Указание	Для точной регулировки температуры в распределительном шкафу рекомендуется термостат В целях предотвращения образования конденсата, для регулировки обогрева рекомендуется использовать гигростат Равномерное распределение тепла в крупногабаритных шкафах достигается при помощи установки нескольких обогревателей меньшей мощности

Функции

Указание к арт. №	An operating temperature of -40 °C is supported. Manufacturer's declaration available on request. Другие напряжения по запросу. Возможны технические изменения.
Длительная мощность обогрева при 10 °C	23 Вт - 30 Вт
Номинальное рабочее напряжение	110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Размер	Ширина: 64 мм Высота: 155 мм Глубина: 56 мм
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 А
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 20
Класс защиты	II (с защитной изоляцией)
Диапазон рабочих температур	-33 °C...65 °C
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,331 kg
Gross weight	0,395 kg
Код ТНВЭД	85162999
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECLASS 8.0	27180710
Описание продукта	SK обогреватель, без вентилятора, 23-30 Вт, 110-240 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 64 x 155 x 56 мм

Одобрения

Одобрения	CSA UR + C-UR (recognized)
-----------	-------------------------------

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK