

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.115

**Внутренний вентилятор
распределительного шкафа**

Состояние: 09.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3108.115 - Внутренний вентилятор распределительного шкафа

Для предотвращения скопления горячего воздуха в распределительном шкафу и для обеспечения подачи воздуха активным компонентам контроля микроклимата



ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3108.115
Описание продукта	Для предотвращения скопления горячего воздуха и для обеспечения подачи воздуха активным компонентам контроля микроклимата распределительных шкафов. Регулировка по двум осям. Крепление на профиле рамы. Возможна установка каскадом нескольких вентиляторов с помощью блока клемм для быстрого монтажа.
Комплект поставки	Полностью готовый к подключению блок с осевым вентилятором Поворотное крепление со ступенчатой регулировкой углов Крепежный материал
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 19 Вт При 60 Гц: 18 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,24 А При 60 Гц: 0,23 А
Упаковка	1 шт.

ФУНКЦИИ

Вес нетто	0.96
Gross weight	1.136
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177220492
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECCLASS 8.0	27180716

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии