Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3118.000 Гигростат

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3118.000 - Гигростат

Включает обогреватель или вентилятор при превышении жестко установленной относительной влажности в распределительном шкафу. Таким образом, не допускается достижения точки росы и предотвращается образование конденсата на оборудовании или электронных компонентах.

Функции

Арт. №	SK 3118.000
Описание продукта	Включает обогреватель или вентилятор при превышении жестко установленной относительной влажности в
	распределительном шкафу. Таким образом, не допускается
	достижения точки росы и предотвращается образование
	конденсата на оборудовании или электронных компонентах.
Преимущества	Техника быстрого подключения, т. е. клеммная рейка с
	винтовыми зажимами с передней стороны.
	Монтируется в любую точку вертикальной или горизонтальной
	35 мм несущей шины согласно EN 50 022, а также крепится
	защелками к профилю шкафа с помощью прилагаемого
	адаптера
Технические характеристики	Набор контактов: 1-полюсный переключающий контакт как
	мгновенный выключатель
	Допустимая контактная нагрузка: АС ~ 5 (0,2) А (индуктивная
	нагрузка при cos φ = 0,6) / DC = макс. 20 Вт
	Диапазон установок: 50 – 100 % отн. влажн.
	Гистерезис срабатывания: ок. 4 %
Цвет	RAL 7035
Упаковка	1 шт.
Размер	Ширина: 71 мм
	Высота: 71 мм
	Глубина: 33,5 мм
Номинальное рабочее	24 B - 250 B, 1~
напряжение	24 - 48 V (DC)
Вес нетто	0.095

© Rittal 2025

Функции

Gross weight	0.104
Код ТНВЭД	90321080
EAN	4028177036734
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210708

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3