

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3118.000

## Гигростат

Состояние: 14.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3118.000 - Гигростат

Включает обогреватель или вентилятор при превышении жестко установленной относительной влажности в распределительном шкафу. Таким образом, не допускается достижения точки росы и предотвращается образование конденсата на оборудовании или электронных компонентах.

## Функции

Арт. №	SK 3118.000
Описание продукта	Включает обогреватель или вентилятор при превышении жестко установленной относительной влажности в распределительном шкафу. Таким образом, не допускается достижения точки росы и предотвращается образование конденсата на оборудовании или электронных компонентах.
Преимущества	Техника быстрого подключения, т. е. клеммная рейка с винтовыми зажимами с передней стороны. Монтируется в любую точку вертикальной или горизонтальной 35 мм несущей шины согласно EN 50 022, а также крепится защелками к профилю шкафа с помощью прилагаемого адаптера
Технические характеристики	Набор контактов: 1-полюсный переключающий контакт как мгновенный выключатель Допустимая контактная нагрузка: AC ~ 5 (0,2) А (индуктивная нагрузка при $\cos \varphi = 0,6$ ) / DC = макс. 20 Вт Диапазон установок: 50 – 100 % отн. влажн. Гистерезис срабатывания: ок. 4 %
Цвет	RAL 7035
Упаковка	1 шт.
Размер	Ширина: 71 мм Высота: 71 мм Глубина: 33,5 мм
Номинальное рабочее напряжение	24 В - 250 В, 1~ 24 - 48 V (DC)
Вес нетто	0,095 kg

## Функции

---

Gross weight	0,104 kg
Код ТНВЭД	90321080
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210708
Описание продукта	SK гигростат, 24-250 В, 1~, 24-48 В (DC), цвет RAL 7035, ШВГ: 71 x 71 x 33,5 мм

---

## Одобрения

---

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

---