Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3139.100

Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка

Состояние: 23.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3139.100 - Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка

Новое поколение потолочных вентиляторов является системой любого масштаба: необходим один и тот же монтажный вырез для всех классов мощности, они обеспечивают высокую производительность благодаря току воздуха с малыми потерями давления, а также высокую степень защиты IP54 благодаря инновационному креплению на зажимах.







Функции

Арт. №	SK 3139.100
Исполнение	потолочный
Описание продукта	Потолочный вентилятор с высокой степенью защиты и гибким монтажом снаружи или изнутри.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Complete unit ready to install, including pleated filter
Вентилятор	Радиальный, конденсаторный двигатель
Air throughput, unimpeded airflow	При 50 Гц: 474 м³/ч
(with pleated filter)	При 60 Гц: 514 м³/ч
Мощность свободного	При 50 Гц: 500 м³/ч
воздушного потока (без фильтрующих прокладок)	При 60 Гц: 525 м³/ч

© Rittal 2025 2

Функции

Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat Air flow (without filter in roof-	1 x 3243200: 360/382 m³/h 2 x 3243200: 410/440 m³/h
Air flow (without filter in roof	
mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243200: 360/373 m³/h
Номинальное рабочее напряжение	220 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 51 Вт При 60 Гц: 62 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,23 А При 60 Гц: 0,27 А
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 133 мм Глубина: 400 мм
Монтажная глубина	34,6 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 258 мм Глубина выреза: 258 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 21 без фильтрующей прокладки IP 54 вкл. фильтрующую прокладку
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 3 А
Указание	A chopped-fibre filter filter may optionally be used to increase the protection category to IP 55 (see accessories). Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)	При 50 Гц: 69.000 h При 60 Гц: 67.600 h
Диапазон рабочих температур	-20 °C55 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C70 °C
Уровень шума	При 50 Гц: 52 dB(A)

© Rittal 2025 3

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5.16
Gross weight	5.66
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177709171
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Одобрения

Одобрения	CSA
	30 - KC Korea
	Проверенная TÜV безопасность
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025