


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3139.110**

**Потолочный вентилятор и  
вентиляционная насадка**

Состояние: 01.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3139.110 - Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка

Новое поколение потолочных вентиляторов является системой любого масштаба: необходим один и тот же монтажный вырез для всех классов мощности, они обеспечивают высокую производительность благодаря току воздуха с малыми потерями давления, а также высокую степень защиты IP54 благодаря инновационному креплению на зажимах.



## ФУНКЦИИ

|  |  |
|--|--|
| Арт. №   | SK 3139.110  |
| Исполнение   | потолочный   |
| Описание продукта  | Потолочный вентилятор с высокой степенью защиты и гибким монтажом снаружи или изнутри. |
| Цвет   | RAL 7035   |
| Комплект поставки  | Complete unit ready to install, including pleated filter                               |
| Вентилятор   | Радиальный, конденсаторный двигатель   |
| Мощность свободного воздушного потока (без фильтрующих прокладок)  | При 50 Гц: 525 м <sup>3</sup> /ч   |
| Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243300: 360/382 м <sup>3</sup> /h<br>2 x 3243300: 410/440 м <sup>3</sup> /h       |

# ФУНКЦИИ

|   |  |
|---|--|
| Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243300: 360/373 m <sup>3</sup> /h   |
| Номинальное рабочее напряжение  | 115 В, 1~, 60 Гц   |
| Номинальная мощность Рэл  | При 60 Гц: 65 Вт   |
| Номинальный ток макс.   | При 60 Гц: 0,56 А  |
| Размер  | Ширина: 400 мм<br>Высота: 133 мм<br>Глубина: 400 мм  |
| Монтажная глубина   | 34,6 мм  |
| Монтажный вырез   | Ширина выреза: 258 мм<br>Глубина выреза: 258 мм  |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529   | IP 21 без фильтрующей прокладки<br>IP 54 вкл. фильтрующую прокладку  |
| Степень защиты NEMA   | NEMA 12  |
| Входной предохранитель  | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 3 А   |
| Указание  | A chopped-fibre filter may optionally be used to increase the protection category to IP 55 (see accessories).<br>Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры |
| Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)   | При 60 Гц: 68.000 h  |
| Диапазон рабочих температур   | -20 °C...55 °C   |
| Диапазон температур хранения  | -40 °C...70 °C   |
| Уровень шума  | При 60 Гц: 54 dB(A)  |
| Упаковка  | 1 шт.  |
| Вес нетто   | 5.16   |
| Gross weight  | 5.865  |
| Код ТНВЭД   | 84145915   |

## ФУНКЦИИ

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN        | 4028177709164 |
| ETIM 9     | EC000320      |
| ETIM 8     | EC000320      |
| ECLASS 8.0 | 27180716      |

## Одобрения

|           |  |
|-----------|--|
| Одобрения | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
|-----------|--|

|            |   |
|------------|---|
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |
|------------|---|