

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3139.110

Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка

Состояние: 02.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3139.110 - Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка

Новое поколение потолочных вентиляторов является системой любого масштаба: необходим один и тот же монтажный вырез для всех классов мощности, они обеспечивают высокую производительность благодаря току воздуха с малыми потерями давления, а также высокую степень защиты IP54 благодаря инновационному креплению на зажимах.



Функции

Арт. №	SK 3139.110
Исполнение	потолочный
Описание продукта	Потолочный вентилятор с высокой степенью защиты и гибким монтажом снаружи или изнутри.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Complete unit ready to install, including pleated filter
Вентилятор	Радиальный, конденсаторный двигатель
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 360/373 m ³ /h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 360/382 m ³ /h 2 x 3243300: 410/440 m ³ /h

Функции

Мощность свободного воздушного потока (без фильтрующих прокладок)	При 50 Гц: 525 м ³ /ч
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 60 Гц: 65 Вт
Номинальный ток макс.	При 60 Гц: 0,56 А
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 133 мм Глубина: 400 мм
Монтажная глубина	34,6 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 258 мм Глубина выреза: 258 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 21 без фильтрующей прокладки IP 54 вкл. фильтрующую прокладку
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 3 А
Указание	A chopped-fibre filter filter may optionally be used to increase the protection category to IP 55 (see accessories). Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)	При 60 Гц: 68.000 h
Диапазон рабочих температур	-20 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Уровень шума	При 60 Гц: 54 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5,16 kg
Gross weight	5,865 kg
Код ТНВЭД	84145915

Функции

ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Описание продукта	SK потолочный вентилятор TopTherm, 525 м³/ч, 115 В, 1~, 60 Гц, ШВГ: 400 x 133 x 400 мм

Одобрения

Одобрения	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
