Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3140.110

Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка

Состояние: 11.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3140.110 - Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка

Новое поколение потолочных вентиляторов является системой любого масштаба: необходим один и тот же монтажный вырез для всех классов мощности, они обеспечивают высокую производительность благодаря току воздуха с малыми потерями давления, а также высокую степень защиты IP54 благодаря инновационному креплению на зажимах.







Функции

Арт. №	SK 3140.110
Исполнение	потолочный
Описание продукта	Потолочный вентилятор с высокой степенью защиты и гибким монтажом снаружи или изнутри.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Complete unit ready to install, including pleated filter
Вентилятор	Радиальный, конденсаторный двигатель
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)	При 60 Гц: 868 м³/ч
Мощность свободного воздушного потока (без фильтрующих прокладок)	При 60 Гц: 965 м³/ч

© Rittal 2025 2

Функции

Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243200: 555/565 m³/h 2 x 3243200: 670/690 m³/h
Air flow (without filter in roof- mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243200: 575/598 m³/h
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 60 Гц: 138 Вт
Номинальный ток макс.	При 60 Гц: 1,2 А
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 133 мм Глубина: 400 мм
Монтажная глубина	34,6 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 258 мм Глубина выреза: 258 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 21 без фильтрующей прокладки IP 54 вкл. фильтрующую прокладку
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 3 А
Указание	A chopped-fibre filter filter may optionally be used to increase the protection category to IP 55 (see accessories). Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)	При 50 Гц: 67.800 h При 60 Гц: 66.400 h
Диапазон рабочих температур	-20 °C55 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C70 °C
Уровень шума	При 60 Гц: 60 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	6

© Rittal 2025 3

Функции

Gross weight	6.4	
Код ТНВЭД	84145915	
EAN	4028177709157	
ETIM 9	EC000320	
ETIM 8	EC000320	
ECLASS 8.0	27180716	

Одобрения

Одобрения	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025