Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3140.510 Вентиляторы потолочного исполнения

Состояние: 21.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3140.510 - Вентиляторы потолочного исполнения с EC-технологией

Новое поколение потолочных вентиляторов ЕС-исполнения является системой любого масштаба: необходим один и тот же монтажный вырез для всех классов мощности, они обеспечивают высокую производительность благодаря току воздуха с малыми потерями давления, а также высокую степень защиты IP54 благодаря инновационному креплению на зажимах. Через встроенный в стандартном исполнении управляющий интерфейс с выходом сигнала тахометра можно осуществлять управление вентилятором и контроль числа оборотов и функций.

Функции

Арт. №	SK 3140.510
Исполнение	потолочный EC
Описание продукта	Энергоэффективное и мощное исполнение потолочного вентилятора. Через встроенный в стандартном исполнении управляющий интерфейс с выходом сигнала тахометра можно осуществлять управление вентилятором и контроль числа оборотов и функций.
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Complete unit ready to install, including pleated filter
Вентилятор	Радиальный, ЕС-двигатель
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)	При 60 Гц: 975 м³/ч
Мощность свободного воздушного потока (без фильтрующих прокладок)	При 60 Гц: 1.069 м³/ч
Air flow (with pleated filter in roof- mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243200: 690 m³/h 2 x 3243200: 830 m³/h

© Rittal 2025 2

Функции

Air flow (without filter in roof- mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243200: 690 m³/h
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 60 Гц: 112 Вт
Номинальный ток макс.	При 60 Гц: 1,51 А
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 133 мм Глубина: 400 мм
Монтажная глубина	34,6 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 258 мм Глубина выреза: 258 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 21 без фильтрующей прокладки IP 54 вкл. фильтрующую прокладку
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Интерфейс управления	да
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: З А
Указание	A chopped-fibre filter filter may optionally be used to increase the protection category to IP 55 (see accessories). Для еще более эффективной эксплуатации или для контроля вентиляторов рекомендуется использовать блок управления EC
Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)	При 50 Гц: 82.000 h При 60 Гц: 82.000 h
Диапазон рабочих температур	-20 °C55 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C70 °C
Уровень шума	При 60 Гц: 60 dB(A)
Posens Eyma	
Упаковка	1 шт.
	1 шт. 5.3

© Rittal 2025 3

Функции

Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177805767
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Одобрения

Одобрения	CSA
	30 - KC Korea
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025