

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3140.510

## Вентиляторы потолочного исполнения

Состояние: 04.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3140.510 - Вентиляторы потолочного исполнения с ЕС-технологией

Новое поколение потолочных вентиляторов ЕС-исполнения является системой любого масштаба: необходим один и тот же монтажный вырез для всех классов мощности, они обеспечивают высокую производительность благодаря току воздуха с малыми потерями давления, а также высокую степень защиты IP54 благодаря инновационному креплению на зажимах. Через встроенный в стандартном исполнении управляющий интерфейс с выходом сигнала тахометра можно осуществлять управление вентилятором и контроль числа оборотов и функций.

## Функции

Арт. №	SK 3140.510
Исполнение	потолочный ЕС
Описание продукта	Энергоэффективное и мощное исполнение потолочного вентилятора. Через встроенный в стандартном исполнении управляющий интерфейс с выходом сигнала тахометра можно осуществлять управление вентилятором и контроль числа оборотов и функций.
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Complete unit ready to install, including pleated filter
Вентилятор	Радиальный, ЕС-двигатель
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)	При 60 Гц: 975 м <sup>3</sup> /ч
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 690 м <sup>3</sup> /h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 690 м <sup>3</sup> /h 2 x 3243300: 830 м <sup>3</sup> /h

## Функции

Мощность свободного воздушного потока (без фильтрующих прокладок)	При 60 Гц: 1.069 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	115 В, 1~, 60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 60 Гц: 112 Вт
Номинальный ток макс.	При 60 Гц: 1,51 А
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 133 мм Глубина: 400 мм
Монтажная глубина	34,6 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 258 мм Глубина выреза: 258 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 21 без фильтрующей прокладки IP 54 вкл. фильтрующую прокладку
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Интерфейс управления	да
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 3 А
Указание	A chopped-fibre filter filter may optionally be used to increase the protection category to IP 55 (see accessories). Для еще более эффективной эксплуатации или для контроля вентиляторов рекомендуется использовать блок управления ЕС
Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)	При 50 Гц: 82.000 h При 60 Гц: 82.000 h
Диапазон рабочих температур	-20 °C...55 °C
Диапазон температур хранения	-40 °C...70 °C
Уровень шума	При 60 Гц: 60 dB(A)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5,3 kg
Gross weight	6 kg

## Функции

---

Код ТНВЭД	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Описание продукта	SK потолочный вентилятор TopTherm, 1069 м³/ч, 115 В, 1~, 60 Гц, ШВГ: 400 x 133 x 400 мм, ЕС-технология

---

## Одобрения

---

Одобрения	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

---