

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3144.000**

**Нагнетающие вентиляторы для  
482,6 мм (19")**

Состояние: 10.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3144.000 - Нагнетающие вентиляторы для 482,6 мм (19") Мощность возд. потока 320 м<sup>3</sup>/ч

2 НЕ Нагнетающий вентилятор с расходом воздуха до 320 м<sup>3</sup>/ч. Низкий уровень шума в 52 дБ создает приятную рабочую обстановку в офисе.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SK 3144.000
Описание продукта	Нагнетающие вентиляторы для непосредственного монтажа на 19" плоскость отличаются по сравнению с другими вентиляторами широким потоком воздуха при невысоком уровне шума.
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Готовое к подключению устройство Фильтрующая прокладка
Число оборотов	2 245 rpm
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Рэл	При 50 Гц: 37 Вт При 60 Гц: 46 Вт
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,16 А При 60 Гц: 0,22 А
Размер	Ширина: 482,6 мм Высота: 88 мм Глубина: 163 мм
Уровень шума	При 50 Гц: 52 dB(A) При 60 Гц: 62 dB(A)
Макс. стат. перепад давления	65 - 70 Pa
Диапазон рабочих температур	-10 °C...55 °C
внутренний контур при 50 Гц	320 м <sup>3</sup> /ч
внутренний контур при 60 Гц	330 м <sup>3</sup> /ч

## ФУНКЦИИ

---

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.2
Gross weight	2.4
Код ТНВЭД	84145915
EAN	4028177037137
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

---

## Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии