

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3144.000

**Нагнетающие вентиляторы для
482,6 мм (19")**

Состояние: 02.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3144.000 - Нагнетающие вентиляторы для 482,6 мм (19") Мощность возд. потока 320 м³/ч

2 HE Нагнетающий вентилятор с расходом воздуха до 320 м³/ч. Низкий уровень шума в 52 дБ создает приятную рабочую обстановку в офисе.

Функции

| | |
|--------------------------------|---|
| Арт. № | SK 3144.000 |
| Описание продукта | Нагнетающие вентиляторы для непосредственного монтажа на 19" плоскость отличаются по сравнению с другими вентиляторами широким потоком воздуха при невысоком уровне шума. |
| Цвет | RAL 9005 |
| Комплект поставки | Готовое к подключению устройство Фильтрующая прокладка |
| Число оборотов | 2 245 rpm |
| Номинальное рабочее напряжение | 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
| Номинальная мощность Pэл | При 50 Гц: 37 Вт При 60 Гц: 46 Вт |
| Номинальный ток макс. | При 50 Гц: 0,16 А При 60 Гц: 0,22 А |
| Размер | Ширина: 482,6 мм Высота: 88 мм Глубина: 163 мм |
| Уровень шума | При 50 Гц: 52 dB(A) При 60 Гц: 62 dB(A) |
| Макс. стат. перепад давления | 65 - 70 Pa |
| Диапазон рабочих температур | -10 °С...55 °С |
| внутренний контур при 50 Гц | 320 м ³ /ч |
| внутренний контур при 60 Гц | 330 м ³ /ч |

Функции

| | |
|-------------------|---|
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 2,2 kg |
| Gross weight | 2,4 kg |
| Код ТНВЭД | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Описание продукта | SK нагнетающий вентилятор, для 482,6 мм (19"), 320 м ³ /ч, 230 В, 50/60 Гц, ВНТ: 482,6 x 88 x 158 мм |

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии