Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3148.007

Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SK 3148.007 - Потолочный вентилятор и вентиляционная насадка

Установка на любой поверхности крыши с достаточной площадью, расход воздуха 360 м3/ч.

Функции

Арт. №	SK 3148.007
Исполнение	Без двигателя
Product modification	Монтажные вырезы не совместимы. При последующем использовании потолочной панели необходима адаптерная рама 5050.700.
Материал	Листовая сталь, окрашенная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Уплотнение и крепежный материал Шаблон вырезов
Размер	Ширина: 420 мм Высота: 65 мм Глубина: 340 мм
Монтажный вырез	Ширина выреза: 345 мм Глубина выреза: 265 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 43
Указание	Дополнительная установка держателя фильтра с фильтрующей прокладкой повышает степень защиты вентиляционной насадки 3148.007 до IP 44
Диапазон рабочих температур	-10 °C60 °C
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.644
Gross weight	2.844

© Rittal 2025

Функции

EAN	4028177165335
ECLASS 8.0	27180716

© Rittal 2025 3